

FINE 1000 WASH PERF 通道特性表v1.4

Specific	STND	16BT	EXTN	Value	Function
频闪	1	1	1	000~019	关闭
				020~049	打开
				050~200	频闪,快->慢
				201~210	开
				211~255	随机频闪,慢->快
调光	2	2	2	000~255	0%->100% 关->开
调光微调	-	3	3	000~255	0%->100%
青色	3	4	4	000~255	0%->100% 白->青色
青色微调	-	-	-		
品红	4	5	5	000~255	0%->100% 白->品红
品红微调	-	-	-		
黄色	5	6	6	000~255	0%->100% 白->黄色
黄色微调	-	-	-		
色温校正	6	7	7	000~255	0%->100% 冷色调->暖色调
色温校正微调	-	-	-	000~255	
颜色轮	7	8	8		线性移动
				000~119	白光->蓝->绿->橘红->黄->红->白光 线性移动
					Color1~Color7-->(15,30,45,60,75,90,105)
				120~120	白光
					全色模式
				121~125	红
				126~130	深蓝
				131~135	黄
				136~140	绿
				141~145	橘红
				146~150	绿
				151~155	蓝
				156~160	白光
					颜色流水
				161~200	顺时针旋转,快->慢
				201~203	停止
				204~243	逆时针旋转,慢->快
	(随机颜色模式)				
244~247	快				
248~251	中				
252~255	慢				
光圈	8	9	9	000~255	光圈大->小
遮光板1	9	10	-	000~255	从外->内

遮光板2	10	11	-	000~255	从外->内
切割片上1	-	-	10	000~255	切割片从外->内
切割片上2	-	-	11	000~255	切割片从外->内
切割片下1	-	-	12	000~255	切割片从外->内
切割片下2	-	-	13	000~255	切割片从外->内
切割片右1	-	-	14	000~255	切割片从外->内
切割片右2	-	-	15	000~255	切割片从外->内
切割片左1	-	-	16	000~255	切割片从外->内
切割片左2	-	-	17	000~255	切割片从外->内
遮光板旋转	11	12	18	000~200	从-10度~190度
				201~255	
放大缩小	12	13	19	000~255	小->大
放大缩小微调	-	-	-		
调焦	13	14	20	0~255	远->近
调焦微调	-	-	-		
水平	14	15	21	0~255	0度->540度
水平微调	15	16	22		
垂直	16	17	23	0~255	0度->252度
垂直微调	17	18	24		
灯具控制	18	19	25	1.复位时必须置于作用值5秒之后才动作	
				2.灯泡点亮之后1分钟之后才允许灭泡,灯泡灭泡之后需等待2分钟之后才允许点泡	
				3.点灯和灭灯均需将(电子点灯)[打开]	
				4.若通过面板复位灯具,需要将(通道复位)[打开]之后,再选择(灯具归零)即可进行操作	
				000~009	无用段
				010~014	灯具复位
				015~029	特性复位
				030~034	水平垂直复位
				035~039	保留
				040~044	灯泡打开
				045~049	灯泡关闭
				050~059	保留
				060~064	减光曲线 线性
				065~069	减光为正弦曲线
				070~074	减光为余弦曲线
				075~079	减光为S曲线
				080~104	保留
105~109	禁止调焦放大缩小联动				
110~114	使能放大缩小联动 近距离模式				
115~119	使能放大缩小联动 中距离模式				
119~124	使能放大缩小联动 远距离模式				

				125~126	全功率
				127~132	保留
				133~134	半功率
				135~255	保留

注意：

线性颜色 **打开**字体均需通过面板进行相关设置

减光曲线 颜色字体代表未实现功能

未实现功能可以暂定为保留值即可

FINE 1000 WASH PERF 通道简表

Specific	STND	16BT	EXTN
1	频闪	频闪	频闪
2	调光	调光	调光
3	青色	调光微调	调光微调
4	品红	青色	青色
5	黄色	品红	品红
6	色温校正	黄色	黄色
7	颜色轮	色温校正	色温校正
8	光圈	颜色轮	颜色轮
9	遮光板1	光圈	光圈
10	遮光板2	遮光板1	切割片上1
11	遮光板旋转	遮光板2	切割片上2
12	放大缩小	遮光板旋转	切割片下1
13	调焦	放大缩小	切割片下2
14	水平	调焦	切割片右1
15	水平微调	水平	切割片右2
16	垂直	水平微调	切割片左1
17	垂直微调	垂直	切割片左2
18	灯具控制	垂直微调	切割旋转
19		灯具控制	放大缩小
20			调焦
21			水平
22			水平微调
23			垂直
24			垂直微调
25			灯具控制